

Garant**Kopmeenemerset met morseconus / cilindrisch, rechtsom draaien, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327455 5
GTIN	4067263558101
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

- Constant kopmeeneemschijf met een punthoek van 60° voor draaien en slijpen.
- Kopmeenemer met verende, klembare centreerpunt voor een stabiele spansituatie zonder speling.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme.
- Perfect in combinatie met onze draaibankcenters nr. 321720, 311750 of 321770.
- Praktisch in de GARANT-systeembox 630320.

Levering:

- 1× kopmeenemer-basisdeel nr. 327465 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
- 2× centreerpunt nr. 327488.
- 2× meeneemschijven nr. 327470.

Technische beschrijving

Centreerpunt-Ø	12; 16 mm
Werkgebied-Ø	21 - 40 mm
Werkgebied-Ø	33 - 64 mm
Producttype	Kopmeenemer

Accessoires

Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch Type 5	327465 5
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 33-64 mm	327470 33-64
Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 12 mm	327488 12
Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 16 mm	327488 16
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 21-40 mm	327470 21-40