

Garant**Kopmeenemerset met morseconus / cilindrisch, rechtsom draaien, Type: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327455 4
GTIN	4067263557999
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

- Constant kopmeeneemschijf met een punthoek van 60° voor draaien en slijpen.
- Kopmeenemer met verende, klembare centreerpunt voor een stabiele spansituatie zonder speling.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme.
- Perfect in combinatie met onze draaibankcenters nr. 321720, 311750 of 321770.
- Praktisch in de GARANT-systeembox 630320.

Levering:

- 1× kopmeenemer-basisdeel nr. 327465 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
- 2× centreerpunt nr. 327488.
- 2× meeneemschijven nr. 327470.

Technische beschrijving

Werkgebied-Ø	17 - 32 mm
Werkgebied-Ø	26 - 50 mm
Centreerpunt-Ø	10; 16 mm
Producttype	Kopmeenemer

Accessoires

Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 16 mm	327488 16
Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch Type 4	327465 4
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 17-32 mm	327470 17-32
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 26-50 mm	327470 26-50
Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 10 mm	327488 10