

**Garant****Kopmeenemerset met morseconus / cilindrisch, rechtsom draaien, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327455 3
GTIN	4067263557982
Artikelklasse	31G

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Constant kopmeeneemschijf met een punthoek van 60° voor draaien en slijpen.
- Kopmeenemer met verende, klembare centreerpunt voor een stabiele spansituatie zonder speling.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme.
- Perfect in combinatie met onze draaibankcenters nr. 321720, 311750 of 321770.
- Praktisch in de GARANT-systeembox 630320.

**Levering:**

- 1× kopmeenemer-basisdeel nr. 327465 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
- 2× centreerpunt nr. 327488.
- 2× meeneemschijven nr. 327470.

**Technische beschrijving**

Centreerpunt-Ø	4; 6 mm
Werkgebied-Ø	9 - 16 mm
Werkgebied-Ø	13 - 24 mm
Producttype	Kopmeenemer

**Accessoires**

Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch Type 3	327465 3
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 13-24 mm	327470 13-24
Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 9-16 mm	327470 9-16
Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 4 mm	327488 4
Centreerpunt voor kopmeenemer Centreerpunt-Ø D 6 mm	327488 6