

Garant

Bestelgegevens

Bestelnummer	327465 3
GTIN	4067263558125
Artikelklasse	31G

Omschrijving

Uitvoering:

Kopmeenemer met verende centreerpunt. Het klemmen van het centreerpunt bij oplegvlak van de meeneemschijf zorgt voor een stabiele klemsituatie zonder speling. Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme. Zonder centreerpunt en meeneemschijven, geschikt voor rechts- en linksom draaien. Volledig mechanische constructie met veerkracht. Geen lekkage van hydraulische vloeistof. Directe spanning op de kop op verhoogde band in zachte vormbekken mogelijk.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321720, 321750 en 321770.

Accessoires:

Meeneemschijven nr. 327470 - 327486 en oude uitvoering nr. 327601 – 327651, centreerpunt nr. 327488, conische hulzen nr. 327492.

Technische beschrijving

Gewicht	2,6 kg
Maximale behuizings-Ø	75 mm
Uitvoering	Morseconus
Schacht-Ø D _s	67 mm
Lengte C	148 mm
Producttype	Kopmeenemer

