

Garant

**Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien, Werkgebied-Ø:
21-40mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, **direct vertand** met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Opmerking:

Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röh.

Technische beschrijving

Lengte C	30 mm
Bijpassende centreerpunt-Ø D	12 mm
Werkgebied-Ø	21 - 40 mm
Spancirkel-Ø A	20 mm
Producttype	Kopmeenemer

