

**Garant****Meeneemschijf direct vertand, geslepen Linksom draaien, Werkgebied-Ø:  
11-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327472 11-20
GTIN	4067263558248
Artikelklasse	31G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, **direct vertand** met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

**T.b.v.:**

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

**Opmerking:**

**Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röh.**

**Technische beschrijving**

Lengte C	38 mm
Spancirkel-Ø A	10 mm
Werkgebied-Ø	11 - 20 mm
Bijpassende centreerpunt-Ø D	4 mm
Producttype	Kopmeenemer

