

Garant**Meeneemschijf direct vertand, geslepen Linksom draaien, Werkgebied-Ø:
26-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	327472 26-50
GTIN	4067263558286
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, **direct vertand** met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Opmerking:

Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röh.

Technische beschrijving

Spancirkel-Ø A	25 mm
Bijpassende centreerpunt-Ø D	16 mm
Werkgebied-Ø	26 - 50 mm
Lengte C	30 mm
Producttype	Kopmeenemer

