

**Accu-pijpsnijder, Type: M12PCSS/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte accu-pijpsnijder met roestvrije snijkop. **Automatische aanpassing** aan pijp- \emptyset . **Snelle snedes**, bijv. Cu-pijp \emptyset 15 mm in minder dan 3 seconden. Totale breedte 40 mm, minimale wandafstand 40 mm. Levering **zonder accu en lader**. Pijpsnijder voor **edelstalen pijpen** \emptyset 12 – 28 mm.

Opmerking:

Accu's vindt u vanaf nr. 073814.

Technische beschrijving

Toerentalbereik	0 - 500 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	M12 PCSS-0
Maximale buis- \emptyset koper	12 - 28 mm
Gewicht	1,5 kg
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	12 V

Maximale buis-Ø edelstaal	12 - 28 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Pijpsnijder