


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte maakt een duidelijk gevormde uitsparingsgeometrie voor positief snijgedrag mogelijk en beperkt de breukgevoeligheid tot een minimum.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,4 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 083604 PDER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		