

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde borstel op stift gedraaid, RVS-draad 0,50 mm, Type: 75X10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**Staaldraad gedraaid, **stift-Ø 6 mm.****Toepassing:**

Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid. Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, afbramen.

**Technische beschrijving**

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	15 mm
Bezetting breedte L <sub>1</sub>	12 mm
Aantal gedraaide draaddelen	18
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	25000 min <sup>-1</sup>
Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Ronde borstel