

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel (groen) RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 125X23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.  
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

Borstelbreedte	20 mm
Boring-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Reduceerring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	27 mm

Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Producttype	Ronde borstel