

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smalle ronde borstel recht, RVS-draad 0,50 mm, Borstel-Ø D1×boring-Ø d1:  
115X22mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 571410 115X22 |
| GTIN          | 4017359157725 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad RVS-draad, 0,50 mm, smalle uitvoering, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. Hoge standtijd en geluidsarm draaiend.

**Toepassing:**

Speciaal voor het bewerken **van U- en V-lasnaden**, die vaak voor pijpverbindingen worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 22 mm                   |
| Bezetting breedte L <sub>1</sub>  | 6 mm                    |
| Maximaal toerental                | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Borsteldraaddikte                 | 0,5 mm                  |
| Aantal gedraaide draaddelen       | 32                      |
| Boring-Ø d <sub>1</sub>           | 22 mm                   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Borstel-Ø D <sub>1</sub> | 115 mm        |
| Bezettingmateriaal       | RVS-draad     |
| Producttype              | Ronde borstel |