

Garant**Universeel gereedschapsassortiment XXL 70-delig, Aantal delen: 70****Bestelgegevens**

Bestelnummer	685502 70
GTIN	4067263309154
Artikelklasse	66H

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Doppen 12-kant: Resp. 1 st. nr. 642129 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Binnenzeskantdoppen: Resp. 1 st. nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295

Verlengstuk: Resp. 1 st. nr. 641029 gr. 75; 125; 250

Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5

Steekringsleutel: Resp. 1 st. nr. 613600 gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Combinatietang: 1 St. nr. 700940 gr. 160
 Halfronde tang: 1 St. nr. 713040 gr. 200
 Zijsnijtang: 1 St. nr. 724840 gr. 160
 Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660032 gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
 Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 St. nr. 627132 gr. 9
 Cutter: 1 St. nr. 845020
 Dekselinlay: 1 St. nr. 693352
 Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 gr. 238

Opmerking:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in L-BOXX®.

Technische beschrijving

Gewicht	11 kg
IP-klasse	IP X4
Aantal delen	70
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642129 11
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 238	693330 238
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642129 15
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642129 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613600 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 34 mm	642129 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16

Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613600 22
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642129 21
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Halfronde tang, recht, verchromd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
Combinatietang, verchromd, met 2-componenten- grepen Totale lengte 160 mm	700940 160
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660030 6,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613600 6
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642129 27
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642129 18
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642129 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642129 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 9 mm	613600 9

Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613600 21
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642129 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642129 24
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613600 15
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642129 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642129 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613600 24
Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm	845020
Dekselinzet, los	693352
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642129 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642129 30
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613600 20
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642129 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642129 17
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten- Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18

Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613600 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643229 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613600 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642129 32