



Mobiele werkbank met universeel gereedschapsassortiment 137-delig, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	689100 1
GTIN	4018754344383
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele werkbank WB 621 met 7 laden. De 2 bovenste laden zijn uitgerust met een **137-delig Stahlwille gereedschapsassortiment**, dat als volgt is samengesteld: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch, slaggereedschap, borgveertangen, schroevendraaiers en aanvullende artikelen. De 5 overige lades kunnen individueel worden uitgerust.

In het kastgedeelte bevindt zich een in hoogte verstelbaar legbord. Het kastgedeelte en de werkbank zijn gelijksluitend. In de levering zijn 4 sleutels opgenomen.

Het universele gereedschapsassortiment past exact in het tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de werkbank heeft. De lade-ontgrendeling van de gereedschapswagen wordt uitgevoerd door een centraal vergrendelmechanisme door middel van een zijcilinderslot met verwijderbare sleutel. De werkbank heeft een groot werkoppervlak met berken-multiplex-werkblad, FSC-gecertificeerd, 1150×500×30 mm. Bekabeling is mogelijk via twee rubberen doorvoerelementen en verwijderbaar kabelkanaal aan de achterkant.

Met papierrolhouder en zijgatenpatroon voor haken, bijv. voor groter gereedschap. De olie- en zuurbestendige wielen (Ø125 mm) hebben een wielnaafbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en draden, met twee vastzetremmen.

Levering:

Werkbank: 1 st. WB 621

Schroefsleutelassortiment, 22-delig: resp. 1 st. steekringsleutel nr. 613500 gr. 6; 7; 8; 10; 11; 12;

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 st. ringratelsleutel gr. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 st. steeksleutel, enkel max. sleutelwijdte 34 mm

Tangenassortiment, 4-delig: 1 st. waterpomptang gr. 240 mm

1 st. kracht-zijsnijtang gr. 160 mm

1 st. halfronde tang gr. 200 mm

1 st. combinatietang gr. 180 mm

Dopsleutelassortiment, 72-delig: 1/4 inch + 1/2 inch dopsleutelassortiment, 52-delig

1 st. bit-assortiment met 1 st. schroevendraaierhouder, 21-delig

Slaggereedschapsassortiment, 7-delig: 1 st. bankhamer gr. 500 g

1 st. zachte hamer gr. 35 mm

1 st. platte beitel gr. 175 mm

2 st. pendrijver gr. 150×6 mm; 3,4 mm

1 st. drevel gr. 120×4 mm

1 st. centerpons gr. 100×10 mm

Borgveertangenassortiment, 4-delig: 4 St. gr. A21; A2; J2; J21

Schroevendraaierassortiment + aanvullende artikelen, 28-delig: 3 st. schroevendraaier voor sleuf gr. 2,5; 4; 10 mm

3 st. schroevendraaier voor Phillips gr. PH1; PH2; PH3

1 st. stiftsleutelset voor binnen-Torx®, 8-dlg.

1 st. set sleutels voor binnenzeskantbouten, 9-dlg.

1 st. kabelmes

1 st. rolbandmaat gr. 3 m

1 st. houten duimstok gr. 2 m

1 st. magneethouder Mini

1 st. staaflamp

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Breedte	1150 mm
Hoogte	1045 mm
Diepte	500 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Producttype

Gereedschapswagen

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613500 6
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613500 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613500 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613500 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613500 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613500 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613500 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613500 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613500 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613500 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613500 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613500 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613500 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613500 11