

Garant
Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 22

Bestelgegevens

Bestelnummer	955072 22
GTIN	4067263169178
Artikelklasse	91A

Omschrijving
Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt. Hardschuim basisassortiment voor een complete lade - nuttig oppervlak 20×20G.

T.b.v.:

GridLine Ready-to-go werkbanken, GridLine Vario werkbanken met behuizing 24G, GridLine behuizing 24G, GridLine gereedschapskasten 24×24G, GridLine lades 20×20G, GridLine XL ToolCar nr. 914590.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955072: 1 St.

GARANT schuifmaat nr. 410100 gr. 150: 1 St.

GARANT beugelschroefmaat nr. 420402 gr. 0–25: 1 St.

GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 St.

GARANT waterpas nr. 467010 gr. 250: 1 St.

GARANT steeksleutel nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: Resp. 1 st.

GARANT set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, nr. 627132 gr. 9: 1 St.

GARANT Schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 2,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.

GARANT schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

GARANT zaklamp nr. 081505 gr. 125: 1 St.

GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 160: 1 St.

GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 St.

GARANT bankhamer nr. 750110 gr. 200: 1 St.

GARANT werkschaar nr. 769240 gr. 175: 1 St.

GARANT sleuteltang nr. 813501 gr. 180: 1 St.

GARANT universeel mes nr. 845020: 1 St.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Aantal gereedschappen	22
Diepte	500 mm
Breedte	500 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955072	952001 955072
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	420402 0-25
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Waterpasmeter inschakelbare magneet Lengte 250 mm	467010 250
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15

Steeksleutel Sleutelwijdtes 17X19 mm	610600 17X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Aantal sleutels 9	627132 9
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2,5 mm	660032 2,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 4 mm	660032 4
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660032 5,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667702 1
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667702 2
Led-zaklampmet batterijen Type 125 mm	081505 125
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen Totale lengte 160 mm	700940 160
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 200 g	750110 200
Werkschaar met titaniumcoating Totale lengte 175 mm	769240 175
Sleuteltang Totale lengte 180 mm	813501 180
Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm	845020