



## Tool Rebel gereedschapswagen met gereedschapsassortiment 9700, 94-delig, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	689200 1
GTIN	4000896249183
Artikelklasse	66H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Werkplaatswagen in exclusief Tool Rebel design met 7 laden (5 plat, 2 hoog).** De 2 bovenste, platte laden zijn uitgerust met een hoogwaardig, 94-delig assortiment professioneel gereedschap, dat als volgt is samengesteld: schroevendraaiers, dopsleutels 1/4 inch, steekringsleutels en stiftsleutels. De 5 overige lades kunnen individueel worden uitgerust. Het universele gereedschapsassortiment past exact in het tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapskar heeft. Het grote aflegbord en het werkoppervlak zijn gemaakt van oplosmiddelbestendig kunststof en zijn bovendien volledig afgedicht. De centrale vergrendeling wordt afgesloten door een cilinderslot aan de zijkant. De olie- en zuurbestendige wielen kunnen elk met 250 kg worden belast en zijn voorzien van precisiekogellagers en dubbele kogelkrans in het zwenklager.

#### Levering:

Tool Rebel gereedschapswagen: 1 St.

Schroevendraaier set 1, 18-delig: Resp. 1 st. schroevendraaier voor sleuf nr. 662200 gr. 4; 5,5; 6,5

Resp. 1 st. schroevendraaier voor sleuf, VDE geïsoleerd, nr. 663100 gr. 2,5; 3,5

1 st. schroevendraaier voor sleuf, Stubby gr. 5,5 mm

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf met doorlopende steel nr. 660300 gr. 5,5; 7

Resp. 1 st. schroevendraaier voor Phillips nr. 668260 gr. 1; 2; 3

1 st. schroevendraaier voor Phillips, Stubby nr. 668260 gr. 2S  
 Resp. 1 st. schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668270 gr. 1; 2  
 1 st. elektronica-schroevendraaier voor Phillips gr. PH0  
 1 st. elektronica-schroevendraaier voor sleuf nr. 664600 gr. 2,5  
 Resp. 1 st. schroefhouder nr. 666425 gr. 1; 3  
 8000 A Zyklop ratel, 1/4 inch set, 37-delig: 1 st. Zyklop Speed ratel 1/4 inch nr. 632390  
 Resp. 1 st. verlengstuk 1/4 inch 75; 150mm  
 1 st. cardangewricht 1/4 inch  
 1 st. verlengstuk 1/4 inch Wobble lengte 56 mm  
 Resp. 1 st. dop voor buitenzeskant 1/4 inch gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 Resp. 1 st. dop voor binnen-Torx® 1/4 inch gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 Resp. 1 st. bitdop voor binnenzeskant, 1/4 inch, lengte 28 mm gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 Resp. 1 st. bitdop voor binnenzeskant, 1/4 inch, lengte 100 mm gr. 4; 5; 6; 8 mm  
 6003 Joker set 1, 19-delig: Resp. 1 st. steekringsleutel Joker 6003 nr. 613800 gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11;  
 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 st. flessenopener  
 Stiftsleutel set 1, 20-delig: 1 st. haakse schroevendraaier set voor binnenzeskant met kogelkop, 9-  
 delig, metrisch gr. 1,5 – 10  
 1 st. haakse schroevendraaier set voor binnen-Torx® met kogelkop, 9-delig gr. TX8 – TX40  
 1 st. magnetiseerapparaat nr. 666451 gr. 1  
 1 st. STABILA zakrolbandmaat (3 meter)

**Opmerking:****Gereedschap separaat geleverd.****Technische beschrijving**

Lades nuttige diepte	398 mm
Aantal lades	7
Breedte	785 mm
Diepte	518 mm
Lades nuttige breedte	522 mm
Hoogte	1020 mm
Fabrikantnummer	9700 Tool Rebel gereedschapswagen
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	25 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Producttype	Gereedschapswagen
-------------	-------------------

## Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 5,5 mm	660300 5,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 4 mm	662200 4
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613800 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613800 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613800 13
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 7 mm	660300 7
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 3	668260 3
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	662200 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613800 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 6 mm	613800 6
Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel Kruiskopmaat 1	668270 1
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613800 19
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro Bladbreedte b 2,5 mm	664600 2,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613800 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613800 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613800 16
Schroefhouder Type 1	666425 1
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 1	668260 1

Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	662200 6,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613800 18
Schroefhouder Type 3	666425 3
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613800 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613800 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613800 20
Schroevendraaier voor Phillips, met rondstalen steel Kruiskopmaat 2	668260 2
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 1/4 inch met draaibare kop en uitwerper	632390
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613800 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613800 21
Schroevendraaier voor Pozidriv, met rondstalen steel Kruiskopmaat 2	668270 2
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613800 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613800 24