



Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro GE, Type: CAS



Bestelgegevens

Bestelnummer	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Artikelklasse	74A

Omschrijving

Uitvoering:

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M12 aluminium / staal en tot M10 edelstaal.

Omschrijving:

In de Bird Pro-serie vertrouwt GESIPA op het **CAS-accusysteem** van verschillende fabrikanten. Meer dan 180 elektrische apparaten – maar slechts één accusysteem! Met het Cordless Alliance System, afgekort als CAS, kunnen gereedschappen in een breed scala aan toepassingen eenvoudig door verschillende fabrikanten worden gecombineerd dankzij uniforme accu's en laders. Nu is GESIPA ook een van de deelnemende fabrikanten en wordt het CAS-systeem uitgebreid met op accu's werkende blindklinkgereedschappen. De CAS-accupacks zijn bijzonder krachtig en hebben een langdurige werking. Ze zijn gebaseerd, afhankelijk van de uitvoering, op Li-ion resp. LiHD-technologie. Bij GESIPA kunnen de instelgereedschappen standaard worden aangeschaft met 2,0 Ah accupacks – de compacte 4,0 Ah accu is als accessoire verkrijgbaar. Uiteraard kunnen alle andere beschikbare CAS-accupacks ook worden gebruikt met onze Bird Pro-apparaten.

Met een **ponskracht van 20.000 N** en de beproefde **borstelloze motor** is de Firebird® Pro Gold Edition zowel sterk als extreem snel en pons deze blindklinkmoeren tot M12 aluminium en staal en M10 roestvrij staal. **Omdat er geen borstels worden gebruikt die gevoelig zijn voor slijtage, is de motor van de Firebird Pro Gold Edition extreem duurzaam, bijna slijtvast en garandeert deze betrouwbaar de snelst ingestelde ponsfrequenties.** De besturing van het instelgereedschap gebeurt uitsluitend via de ponskrachtinstelling. De

schroefdraad van de blindklinkmoer is dus optimaal beschermd en de blindklinkmoer is stevig verankerd in het verbindingsmateriaal. **Met een accuvermogen van 18,0 volt is het apparaat geschikt voor flexibel draadloos gebruik op bouwplaatsen en in de industriële productie.** Het inbrengen van de blindklinkmoer werkt met een geoptimaliseerd draaimoment en geautomatiseerde uitschakeling. Het activeren van het ponsproces is functioneel gescheiden van het inbrengingsproces, en nadat het ponsproces is voltooid, heeft de Firebird® Pro een automatische inbrengingsfunctie. De instelapparaat is robuust en heeft een **schokbestendige behuizing** en dankzij het **gebalanceerde zwaartepunt** en de handzame greep **is vermoeiingsvrij werken** mogelijk.

Voordeel:

- **Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu.**
- **Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren.**
- **Elektronische regeling van de ingestelde zetslag.**
- **Snelwisselsysteem voor draadstiften.**

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M6, M8 en M10.

1 binnenzeskantsleutel, 1× steeksleutel SW 24×27.

Li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS in **L-BOXX**.

Technische beschrijving

Voor blindklinkmoeren staal / aluminium	tot M12
Slag	10 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	2 Ah
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Kracht	20000 N
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht inclusief accu	2,4 kg
Accuspanning	18 V
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Li-ion snelwisselaccu CAS Capaciteit 2,0 Ah	770524 2,0
Lader Type CAS	770528 CAS