

INNOVATEST®

## Hardheidsmeter Vickers, Type: 455G2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	495083 455G2
GTIN	2050002075597
Artikelklasse	49G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De meetkrachtkeuze wordt met een bedieningspaneel geselecteerd, het testverloop vindt automatisch plaats. De **hardheidswaardeberekening** gebeurt direct door middel van elektronische meetmicroscop. 4 Objectieven tot 600x vergroting mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw is naderhand uitbreiden tot een volautomatisch systeem mogelijk. Volautomatische revolverkop voor maximaal 6 posities (4 objectieven en 2 drukstiften).

#### Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

#### Levering:

Bedrijfsklare basisuitrusting: diamantpiramide 136° inclusief ASTM. ISO-testcertificaat en verzendverpakking.

Objectieven 10- en 20-voudig, vlakke tafel Ø 60 mm.

#### Opmerking:

**Levering wordt apart berekend.** DAKS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk. Uitvoering met geïntegreerde pc alsmede andere accessoires en hardheidsmeetmachines op aanvraag.

### Technische beschrijving

Maximale proefstukhoogte	210 mm
--------------------------	--------

Breedte	323 mm
Aflezing	0,1 HV
Bediening	Met motor
Voeding	220 – 240 V / 50 Hz
Testverloop	Vickers-Macro / Knoop
Lengte	544 mm
Aansluiting	USB
Hoogte	733 mm
Weergave hardheidswaarde	5 digits
Gewicht	80 kg
Hoofdbelasting meetkracht	0,2 - 31,25 kg
Weergave	6,5 inch HD-kleurentouchscreen
Maximale proefstukbreedte	170 mm
geïntegreerde elektronische meetmicroscop	ja
Vergroting tot (x-voudig)	600
Aantal objectieven	4
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter