


Dopsleutelassortiment 1/4 Inch, Aantal gereedschappen: 29



Bestelgegevens

Bestelnummer	955161 29
GTIN	4067263103066
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955161: 1 St.

GARANT 6-kant dop 1/4 inch nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaierdop voor sleuf 1/4 inch nr. 631613 gr. 3,5; 5,5: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaierdop voor Phillips 1/4 inch nr. 631623 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

GARANT binnen-6-kantdop 1/4 inch lang nr. 631729 gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632025 gr. 1/4: 1 St.

GARANT Verlengstuk 1/4 inch nr. 632429 gr. 50; 100: Resp. 1 st.

GARANT Opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632829 gr. 146: 1 St.

GARANT dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 St.

GARANT cardangewricht 1/4 inch nr. 633529 gr. 1/4: 1 St.

Technische beschrijving

Breedte	383 mm
Aantal gereedschappen	29
Diepte	115 mm
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch

geschikt voor shadowboard-diepte	115 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955161	952001 955161
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631029 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631029 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631029 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631029 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 14 mm	631029 14
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 3,5 mm	631029 3,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631029 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631029 4,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631029 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631029 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631029 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631029 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631029 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631029 9
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 3,5 mm	631613 3,5
Bitdop voor sleuf, 1/4 inch Bladbreedte 5,5 mm	631613 5,5
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 1	631623 1
Schroevendraaierdop voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat 2	631623 2
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 2,5 mm	631729 2,5
	631729 3

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 3 mm

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 4 mm

631729 4

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 5 mm

631729 5

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inchlang Zeskant 6 mm

631729 6

Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4

632025 1/4

Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 100 mm

632429 100

Verlengstuk, 1/4 inch Totale lengte 50 mm

632429 50

Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 146 mm

632829 146

Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm

633029 116

Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4

633529 1/4