


**Garant****Hydrohouder BASIC kort, slank, vorm AD, BT 30, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303471 20
GTIN	4067263239697
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

**Toepassing:**

Voor boren, ruimen en nafrezen.

**Leveringsvoorwaarde:**

Incl. lengte-instelschroef en zeskantsleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> incl. vrijloop	63 mm
Buiten-Ø D	45 mm
L <sub>2</sub>	47,5 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm

Schroefdraad M	M8×1
Opname	BT 30
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder