

Garant**Hydrodehnhouder performance Master Chuck, vorm ADB, BT 40 kort, Span-
ØD1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303480 16
GTIN	4067263265573
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Bijzonder geschikt voor zeer dynamische freestoeppassingen.**
- **Geoptimaliseerde buitencontour door FEM (Finite-elementmethode) -> robuustheid door max. stijfheid, langere gereedschapsstandtijden, groter verspaningsvolume, geschikt voor alle verspaningsstrategieën.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10mm.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**
- **Temperatuurbestendig tot wel 170 °C gedurende 4 uur.**
- **Tot 10x meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.**
- **Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef - eenvoudig te hanteren.**
- **Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem - betrouwbare, duurzame premium-rondloop.**

Toepassing:

Universeel ontworpen voor voorfrezen en nabewerken. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	72,5 mm
Buiten-Ø D	49 mm
Ø D ₂	38 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Koelkanaalboring	nee
Producttype	Hydrohouder