

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Type: ALU**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215065 ALU |
| GTIN | 4045197302922 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst **stabiele wisselplaten** volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,13 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Voeding f_z per tand | 0,13 mm |
| Type | ALU |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOMT 09T304 FR |
| Soort | HU7710 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Aantal wisselingen/snijkant | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 780 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 700 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 610 m/min | N |
| CuZn | geschikt | 480 m/min | N |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |