

Verlengkabel voor F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 10N



Bestelgegevens

Bestelnummer	081183 10N
GTIN	4003644009329
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.

Neopreen-rubberkabel met spatwaterdichte rubberen stekker en rubberen koppeling.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Technische beschrijving

Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbouw	3G1,5
Materiaal kabel	Neopreen
Kabellengte	10 m
Geschikt voor landen	F; B; PL; CZ
Type	10N

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	E
Productnaamattribuut	250 V
Netspanning	250 V
Producttype	Verlengkabel

Accessoires

Kabelophangstelsel CableFix Type S	081191 S
Kabelophangstelsel CableFix Type XL	081191 XL
Kabelophangstelsel CableFix Type L	081191 L