


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst **stabiele wisselplaten** volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,14 mm
Type	ST900
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 09T304 TR
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		