

HEDI**Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ, Type: 50V**

Bestelgegevens

Bestelnummer	081107 50V
GTIN	4003644013500
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP-klasse: IP 20

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: PVC

Kabellengte: 50 m

Aantal contactdozen: 4

Technische beschrijving

Kabelopbouw	3G1,5
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Netspanning	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Materiaal kabel	PVC
Kabellengte	50 m
IP-klasse	IP 20
Aantal contactdozen	4
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Producttype	Kabelhaspel