

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215069 ST900 |
| GTIN | 4045197554420 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst **stabiele wisselplaten** volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaigheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Voeding f_z per tand | 0,14 mm |
| Type | ST900 |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOMT 09T304 TR |
| Soort | HB7525 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Aantal wisselingen/snijkant | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 360 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 210 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 180 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 230 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 140 m/min | M |
| GG(G) | beperkt geschikt | 160 m/min | K |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |