

Garant
NC-centreerboor, 90°, Ø D_s: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231500 10
GTIN	4045197220455
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

Uitvoering:
Met cilinderschacht.

Technische beschrijving

Wisselplaatafmeting	10
Wisselplaatafmeting	10G
ISO-code wisselplaat	SOGT 0802
Schacht-Ø D _s	10 mm
Maximale boor-Ø d ₁	10 mm
Totale lengte L _{totaal}	90 mm
Wisselplaatschroef	231540 TX8 (2,0 Nm)
Maximale boordiepte l ₁	4 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht	DIN 1835 B
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	90
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	Radius
Productnaamattribuut	90°
Inwendige koeling	nee
Tophoek	90 graden

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroef Aandrijving TX8

231540 TX8

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500