

Garant**NC-centreerboor, 120°, Ø D_s: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231501 20
GTIN	4045197644305
Artikelklasse	21Y

Omschrijving**Uitvoering:
Met Weldonschacht.****Technische beschrijving**

Wisselplaatschroef	231540_TX15 (2,5 Nm)
Maximale boor-Ø d ₁	17 mm
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Schachtlengte h	70 mm
Wisselplaatafmeting	16
Schacht-Ø D _s	20 mm
Maximale boordiepte l ₁	5 mm
ISO-code wisselplaat	SOGT 11T3
Aantal snijkanten Z	1

Schacht	Weldonschacht
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	120
Productnaamattribuut	120°
Inwendige koeling	nee
Tophoek	120 graden
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx®-schroef Aandrijving TX15	231540 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500