

**Garant****Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB7735, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231515 16
GTIN	4045197264183
Artikelklasse	21Y

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. **Geschikt voor graveren.**

**Opmerking:**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

ISO-code: SOGT 11T303

**Technische beschrijving**

Type	16
ISO-code	SOGT 11T303
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	HB7735
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		