

**mimatic**  
Tool Systems**Zaagbladen PolySAW-G Breedte ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218226 50
GTIN	2050001737168
Artikelklasse	29C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor afsnijden, zagen en het maken van sleuven.  
Met PolySAW-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

**Technische beschrijving**

Type basishouder	13/21
Ingrijpingsdiepte $a_{e,max}$ per snede	14,2 mm
Ø D	50 mm
Plaatbreedte E	6 mm
Aantal snijkanten Z	20
Schacht	met boring
Coating	TiAlN

Voeding $f_z$	0,025 mm
Materiaal	VHM
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

## Accessoires

BasishouderWeldonschacht Type 13/21	218205 13/21
-------------------------------------	--------------