

Garant**T-groeffrees, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

Toepassing:

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

Opmerking:

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SP.T 09T308
Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kraag-Ø d ₁	17 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	88 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Groefhoogte a _p	14 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	2
Afkoppellengte L ₁	38 mm

Hoekfasehoek	90 graden
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219841
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP