

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met cilinderschacht Staal breedte ap = 1,5 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218410 50/4
GTIN	4045197533395
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm

Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	12,75 mm
Kraag-Ø $d_1$	24,5 mm
Kraaglengte $L_1$	36 mm
Aantal snijkanten Z	4
Breedte $a_p$	1,5 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Snijmateriaal	Staal
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees