

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 1,5 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218422 80/5
GTIN	4045197533784
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Basishouder- $\varnothing$ $d_2$	40 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	80 mm
Kraag- $\varnothing$ $d_1$	40 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	20 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Opnameboring- $\varnothing$	22 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees