

Garant
T-groeffrees, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 40/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

Toepassing:

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

Opmerking:

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Groefhoogte a_p	17 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
geschikte wisselplaat	SP.T 09T308
Totale lengte L_{totaal}	108 mm
Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kraag-Ø d_1	21 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2

Hoekfasehoek	90 graden
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Wisselplaatschroevenset10-delig	219841
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP