

Garant

Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 2,2 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 125/10mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218426 125/10
GTIN	4045197533968
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Toepassing promotietekst:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	125 mm
Kraag-Ø d_1	58 mm
Basishouder-Ø d_2	58 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 1,5 mm	64,4 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	33,5 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1119
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 3,1 mm	65,8 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 2,2 mm	65 mm
Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees