

Garant**Torusfreeskop, harde bewerking, HB7730, Ø D h10 / R: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210265 16/2
GTIN	4045197607492
Artikelklasse	21M

Technische beschrijving

Snijkop-Ø D	16 mm
Koplengte l	20 mm
Snijlengte L ₂	12 mm
Hoekradius	2 mm
Spaanmiddendikte h _{max} voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm ²	0,06 mm
Opnamegrootte	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Serie	TopCut
Soort	HB7730
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Spiraelhoek	45 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	65 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	55 m/min	H
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		