

Garant

Schijf- / zaagfrees met kraag Staal breedte ap = 3,1 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 160/15mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218430 160/15
GTIN	4045197534071
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Toepassing promotietekst:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Basishouder-Ø d ₂	80 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 3,1 mm	65,8 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1125
Maximale insnijdiepte a _{e max}	40 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Kraag-Ø d ₁	80 mm
Totale lengte L _{tot.} voor a _p 2,2 mm	65 mm
Snijkant-Ø D _c	160 mm
Aantal snijkanten Z	15
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees