

**Hoekmeter met verstelbare lineaal, Gradenboog- \times beenlengte: 100X150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.
Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.

Weegschaal, mat verchromd. met vastzetmoer.

Technische beschrijving

Gradenboog- \emptyset	100 mm
Maximale afwijking	± 30 hoekmin.
Sleutellengte	150 mm
Aflezing	1 graden
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Kalibratie	F3

Producttype

Hoekmeter

Dienstverlening

KalibratieHoekmeter / gradenboog Type GRAD

025810 GRAD