

**Hoekmeter met verstelbare lineaal, Gradenboog-Ø×beenlengte: 150X300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Artikelklasse	42F

Omschrijving**Uitvoering:**

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind.

Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°.

Weegschaal, mat verchromd. met vastzetmoer.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	±30 hoekmin.
Aflezing	1 graden
Sleutellengte	300 mm
Gradenboog-Ø	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Kalibratie	F3

Producttype

Hoekmeter

Dienstverlening

KalibratieHoekmeter / gradenboog Type GRAD

025810 GRAD