


Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215939 ALU

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
ISO-code wisselplaat	APHT 100305 FR
Soort	HU7815
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	600 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
CuZn	geschikt	500 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

APHT 100305 FR Type ALU

215939 ALU