

Garant

APMT 100305 TR, HB7520, Type: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215880 UNI

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,55 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	M
GG(G)	geschikt	220 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

APMT 100305 TR Type UNI

215880 UNI