

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800 – 215870.

Inhoud:

50 × 215879 ST1400

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Voor $a_e = 0,3 \times D / a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	APMT 100305 TR
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	3,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	440 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	310 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	250 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	320 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	210 m/min	M
GG(G)	onder voorwaarden geschikt	210 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

APMT 100305 TR Type ST1400

215879 ST1400