

**Garant****XNEX 080608, HB735, Type: UNI**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

**Inhoud:**

50 × 215192 UNI

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technische beschrijving

Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

## Accessoires

XNEX 080608 Type UNI

215192 UNI