



Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 215803 20/3.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	37 mm
Ø D ₃	17 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Rampinghoek α _{max}	0,96 graden
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Totale lengte L _{totaal}	90 mm

Ramplinglengte L voor α_{\max}	14,85 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Hoekfrees 90° $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z 20/3 mm	215803 20/3