

**Garant****XNEX 080608, HB7635, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

**Inhoud:**

50 × 215188 INOX

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technische beschrijving

Inhoud	50
Voeding $f_z$ per tand	0,13 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

---

## Accessoires

XNEX 080608 Type INOX

215188 INOX