

**Hoekfrees 90°, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Zoals nr. 215803 16/2.****Opmerking:**GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Rampinghoek α <sub>max</sub>	1,32 graden
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	85 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	37 mm
Wisselplaatschroevenset	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	10,85 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1003..
Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Hoekfrezen

### Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219814
Hoekfrees 90° $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z 16/2 mm	215803 16/2