

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Type: ST900**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**Uitvoering:**

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

**T.b.v.:**

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

**Inhoud:**

50 × 215185 ST900

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Technische beschrijving

Inhoud	50
Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	335 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

## Accessoires

XNEX 080608 Type ST900

215185 ST900