


HOLEX**HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 8,6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG2685 8,6 |
| GTIN | 4067263087878 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

Efficiënte boorbewerking speciaal voor gebruik in **roestvrij en zuurbestendig staal**. Rechte hoofdsnijkanten met een **geoptimaliseerd snijkantontwerp** voor verbeterd spaanbreukgedrag. Vergrote spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer**. Verhoogde slijtvastheid dankzij **verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat** en een **hittebestendige coating**.

Zoals nummer 122685.

Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG 1286. Vorm HB pas verkrijgbaar vanaf $\geq \text{Ø } 3$ mm.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------|
| Inhoud | 5 |
| Norm | DIN 6537 |
| Totale lengte L | 103 mm |

| | |
|---|--------------------|
| Voeding f in RVS < 900 N/mm ² | 0,11 mm/omw, |
| Nominale Ø D _c | 8,6 mm |
| Schacht-Ø D _s | 10 mm |
| aanbevolen maximale boordiepte L ₂ | 48,1 mm |
| Tolerantie nominale Ø | m7 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Spaangroeflengte L _c | 61 mm |
| Serie | Pro Inox |
| Coating | AlTiN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 6×D |
| Tophoek | 140 graden |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Gekleurde ring | blauw |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | onder voorwaarden geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | onder voorwaarden geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | | |

| | |
|--------------|----------------------------|
| nat maximaal | geschikt |
| nat minimaal | onder voorwaarden geschikt |

Accessoires

HOLEX Pro Inox VHM-hoogrendementboor cilindrische
schachtDIN 6535 HA Ø DC m7 8,6 mm

122685 8,6