

**Garant**
**T-groeffrees, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 21/1mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

**Toepassing:**

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

**Opmerking:**

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SP.T 060304
Afkoppellengte $L_1$	26 mm
Wisselplaatschroevenset	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	1
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	76 mm
Kraag-Ø $d_1$	11 mm
Snijkant-Ø $D_c$	21 mm
Groefhoogte $a_p$	9 mm

Hoekfasehoek	90 graden
Aantal wisselplaten	2
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Spiebaanfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219840
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2