

Garant**VHM-afbramer met spiraal 90°, ongecoat, Ø h6 DC: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG8154 2 |
| GTIN | 4067263090915 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:****Zoals nr. 208154.**Afbramer met **gepolijste spaanruimtes** en **scherpe snijkanten** speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.Tolerantie: **Maat S = +/- 0,2 mm.****Tophoek = +/- 5 boogminuten.****Uitstekende oppervlaktekwaliteiten** dankzij 35°-spiraalhoek.**Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.**Technische beschrijving**

| | |
|--|--------------------|
| Inhoud | 5 |
| Voeding f_z in aluminium kortspanend | 0,02 mm |
| Totale lengte L | 50 mm |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Maat S | 1,4 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Schacht-Ø D _s | 3 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 2 mm |
| Voeding f _z in PMMA acryl | 0,02 mm |
| Fasenfrezes | 45 graden |
| Aantal tanden Z | 4 |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | VHM |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Type | N |
| Tolerantie nominale Ø | h6 |
| Spiraalhoek | 35 graden |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden |
| Inwendige koeling | nee |
| Schachttolerantie | h6 |
| Gekleurde ring | rood |
| Producttype | Afbramer |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|--------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 480 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 440 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 400 m/min | N |
| PMMA acryl | geschikt | 210 m/min | N |
| PEEK | geschikt | 150 m/min | N |
| PVDF GF20 | geschikt | 150 m/min | N |
| POM GF25 | geschikt | 150 m/min | N |
| PA 66 GF30 | geschikt | 150 m/min | N |

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|---|
| PEEK GF30 | geschikt | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | geschikt | 160 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | geschikt | 300 m/min | N |
| Cu | geschikt | 160 m/min | N |
| CuZn | geschikt | 200 m/min | N |
| nat maximaal | geschikt | | |

Accessoires

VHM-afbramer met spiraal90° Ø h6 DC 2 mm

208154 2